

## HOW TO USE

- ① フィットする位置にかける。 ② 使わない時は、首元へ。 ③ 首の後ろでパチッと固定。 ④ 軽やかに、ずっと快適。



テンブルを伸ばし、  
お顔に掛けます。



外した後は、  
首に掛けるだけ。



テンブル先のマグネットで、  
落とさず安心。



軽くて、  
肩首ストレスフリー。



長いテンブルを  
折りたたみ、  
コンパクトに  
まとまります。



どなたでも掛けやすい  
ベーシックデザイン。

## PRODUCT



専用のソフトケース付き

## PACKAGING



|       |       |
|-------|-------|
| 20 mm |       |
| +1.00 | +1.50 |
| +2.00 | +2.50 |
| +3.00 | +3.50 |



いつも首元に。  
**探さない  
老眼鏡。**

— ルーパ —  
*loop*

首掛け式 リーディンググラス  
neck hang reading glasses

毎日になじむデザイン。  
贈り物にも。



折りたたみ  
テンブル



首の後ろで  
パチッと固定



ロングテンブルが  
やさしくフィット



携帯ケース付きで  
持ち運び便利



バネ丁番で  
掛け外しラクラク

UV99%カット・ブルーライト約30%カットで  
／目にやさしい機能も充実／

UV99% CUT | Blue Light 約30% CUT ※  
※日本産業規格 (JIS T 7333:2005) に基づく測定結果

度数ラインナップ +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / +3.50



## loopの5つの特長

1

真ん中で  
折り曲がるテンブル



持ち運びや  
収納に便利な設計。

2

テンブル先端に  
マグネット内蔵



首の後ろでパチッと  
留まり、落下を防ぎます。

3

お顔を包み込む  
オリジナルフレーム



長いテンブルが  
頭をやさしくホールド。

4

目にやさしい  
機能も充実



紫外線やブルーライト  
から、目を守ります。

5

テンブルが外に開く  
バネ丁番



テンブルが外に開き、  
掛け外しラクラク。

### LP-S1-1 M.BK/CL [サテンブラック]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158529 | +2.50 | 4549411158550 |
| +1.50 | 4549411158536 | +3.00 | 4549411158567 |
| +2.00 | 4549411158543 | +3.50 | 4549411158574 |

### LP-S1-3 M.CLGRN/CL [フロストグリーン]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158642 | +2.50 | 4549411158673 |
| +1.50 | 4549411158659 | +3.00 | 4549411158680 |
| +2.00 | 4549411158666 | +3.50 | 4549411158697 |

### LP-S1-5 M.CLRD/CL [フロストレッド]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158765 | +2.50 | 4549411158796 |
| +1.50 | 4549411158772 | +3.00 | 4549411158802 |
| +2.00 | 4549411158789 | +3.50 | 4549411158819 |

### LP-S1-7 M.CLGY/CL [フロストチャコール]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411159946 | +2.50 | 4549411159977 |
| +1.50 | 4549411159953 | +3.00 | 4549411159984 |
| +2.00 | 4549411159960 | +3.50 | 4549411159991 |

### LP-S1-9 M.CLSGRN/CL [フロストセージ]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411160065 | +2.50 | 4549411160096 |
| +1.50 | 4549411160072 | +3.00 | 4549411160102 |
| +2.00 | 4549411160089 | +3.50 | 4549411160119 |

### LP-S1-2 M.BRDM/CL [デミブラウン]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158581 | +2.50 | 4549411158611 |
| +1.50 | 4549411158598 | +3.00 | 4549411158628 |
| +2.00 | 4549411158604 | +3.50 | 4549411158635 |

### LP-S1-4 M.BL/CL [ディープブルー]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158703 | +2.50 | 4549411158734 |
| +1.50 | 4549411158710 | +3.00 | 4549411158741 |
| +2.00 | 4549411158727 | +3.50 | 4549411158758 |

### LP-S1-6 M.KH/CL [オリーブ]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411158826 | +2.50 | 4549411158857 |
| +1.50 | 4549411158833 | +3.00 | 4549411158864 |
| +2.00 | 4549411158840 | +3.50 | 4549411158871 |

### LP-S1-8 M.CLBR/CL [フロストブラウン]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411160003 | +2.50 | 4549411160034 |
| +1.50 | 4549411160010 | +3.00 | 4549411160041 |
| +2.00 | 4549411160027 | +3.50 | 4549411160058 |

### LP-S1-10 M.CLLV/CL [フロストラベンダー]



|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| +1.00 | 4549411160126 | +2.50 | 4549411160157 |
| +1.50 | 4549411160133 | +3.00 | 4549411160164 |
| +2.00 | 4549411160140 | +3.50 | 4549411160171 |